

**Otwornice bimetalowe Power Change Plus, średnica: 54 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	589790 54
GTIN	3165140949897
Klasa artykułu	54B

**Opis****Wykonanie:**

Solidna otwornica **bimetalowa z HSS BiM Progressor** z 8% zawartością kobaltu w stopie. Ekstremalna odporność i długa trwałość. **Uzębienie progresywne, 4–5 zębów na cal**, zapewnia szybkie cięcie i bardzo dobre wyrzucanie wiórów. System **Power Change Plus** umożliwia **szybką wymianę otwornicy bez użycia narzędzi**. Maksymalna głębokość skrawania dla wszystkich rozmiarów **44 mm**.

**Zastosowanie:**

Do wiertarek stacjonarnych, tokarek i elektrycznych wiertarek ręcznych o odpowiednichobrotach. Do wycinania kołowych otworów w materiałach cienko-i grubościennych z powierzchnią płaską albo wypukłą. Nadają się do wszystkich materiałów jak stal, aluminium, stal stopowa i drewno.

**Zalecenie:**

Jakość cięcia zależy od prawidłowego doboru prędkości obrotowej i temperatury. Zastosowanie oleju chłodząco - smarującego. np. nr 084205, wielk. 0,25, przedłuży trwałość i umożliwi większą wydajność.

liczba zębów na cal: 4–5

zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej: 160 min<sup>-1</sup>

zalecana prędkość obrotowa w stali INOX: 80 min<sup>-1</sup>

zalecana prędkość obrotowa w aluminium: 240 min<sup>-1</sup>

## Opis techniczny

średnica	54 mm
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX	80 min <sup>-1</sup>
zalecana prędkość obrotowa w aluminium	240 min <sup>-1</sup>
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej	160 min <sup>-1</sup>
liczba zębów na cal	4–5
do obróbki	ceramiczne
do obróbki	Aluminiowe
do obróbki	ze stali stopowej, zestaw
do obróbki	drewno
maksymalna głębokość cięcia	44 mm