

Garant**Płyta obrotowa do wcinania obróbka średnio dokładna, CU7025, Szerokość skrawania W: 2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273732 2
GTIN	4062406133832
Klasa artykułu	21J

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	2 mm
posuw f	0,05 - 0,15 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Tolerancja szerokości skrawania W	±0,03 mm
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,1 mm
powłoka	bez powłoki
Zastosowanie główne	P
Gatunek	CU7025
promień naroża R	0,2 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	210 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
ciągle	nadaje się		
suchy	nadaje się		