



## Frez do radełkowania uniwersalny, wielkość chwytu: 25 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	290210 25
GTIN	4030741396724
Klasa artykułu	29I

### Opis

#### Wykonanie:

**Konstrukcja modułowa: Do zastosowania uniwersalnego jako wersja prawa i lewa.**

Tulejka z HM zapewniająca większą odporność na ścieranie.

Szybkie nastawianie narzędzi za pomocą wrzeciona regulacyjnego.

#### Zaleta:

- **małe drgania**
- **skala i synchronicznie pracujące wrzeciona regulacyjne do ustawienia  $\varnothing$  detalu**
- **skrócone czasy przezbrajania i tym samym niższe koszty jednostkowe**
- **korekta kąta przyłożenia kółek**
- **zwiększona odporność na ścieranie dzięki specjalnie utwardzonej powierzchni**
- **dla zapewnienia większych prędkości posuwu i skrawania.**

dla profilu radełkowania: RGE45° BL/BR15°

do  $\varnothing$  radełkowania  $d_1$ : 25 mm

do szerokości radełkowania  $b$ : 6 mm

do otworów radełek  $\varnothing d_2$ : 8 mm

zakres roboczy: 10 - 250 mm

tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr: 299920 1

### Opis techniczny

wysokość chwytu	25 mm
zakres roboczy	10 - 250 mm

szerokość chwytu	25 mm
tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr	299920 1
do otworów radełek $\varnothing d_2$	8 mm
do $\varnothing$ radełkowania $d_1$	25 mm
do szerokości radełkowania b	6 mm
kierunek skrawania	lewe i prawe
dla profilu radełkowania	RGE30° 2×AA
dla profilu radełkowania	RGE45° BL/BR15°
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania

## Akcesoria

Zestaw części zamiennych (3 szt.), tulejka z HM, nakładka, wkręt	290320
Zestaw części zamiennych (3 szt.), tulejka z HM, nakładka, wkręt Typ 1	299920 1
Zestaw frezów do radełkowania Wielkość chwytu 25 mm	290219 25