



Narzędzie do radełkowania bezwiórowego uniwersalne, Wielkość chwytu: 20 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290010 20
GTIN	4030741658020
Klasa artykułu	29I

Opis

Wykonanie:

Wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.

Kołek HM zapewnia większą odporność na zużycie.

Konstrukcja modułowa: Do zastosowania uniwersalnego, jako wersja prawa i lewa. Click-

Pin: szybsza i łatwiejsza wymiana rolek.

dla profilu radełkowania: RGE30° BL/BR30°

do \varnothing radełkowania d_1 : 20 mm

do szerokości radełkowania b : 8 mm

do otworów radełek $\varnothing d_2$: 6 mm

zakres roboczy: 10 - 80 mm

oś krążka: 299910 4

Opis techniczny

wysokość chwytu	20 mm
zakres roboczy	10 - 80 mm
do \varnothing radełkowania d_1	20 mm
do otworów radełek $\varnothing d_2$	6 mm
oś krążka	299910 4
szerokość chwytu	20 mm
do szerokości radełkowania b	8 mm

kierunek skrawania	lewe i prawe
dla profilu radełkowania	RAA 2×AA
dla profilu radełkowania	RGE45° BL/BR45°
dla profilu radełkowania	RGE30° BL/BR30°
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania

Akcesoria

Osie z HM	290317
Osie z HM HM Typ 4	299910 4
Zestaw narzędzi do radełkowania bezwiórowego chwyt / wielkość płytki 20 mm	290025 20