



Narzędzie do radełkowania bezwórowego uniwersalne, Wielkość chwytu: 25 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290010 25
GTIN	4030741660672
Klasa artykułu	29I

Opis

Wykonanie:

Wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.

Kołek HM zapewnia większą odporność na zużycie.

Konstrukcja modułowa: Do zastosowania uniwersalnego, jako wersja prawa i lewa. Click-

Pin: szybsza i łatwiejsza wymiana rolek.

dla profilu radełkowania: RGE30° BL/BR30°

do \varnothing radełkowania d_1 : 25 mm

do szerokości radełkowania b : 8 mm

do otworów radełek $\varnothing d_2$: 6 mm

zakres roboczy: 50 - 200 mm

oś krążka: 299910 4

Opis techniczny

oś krążka	299910 4
zakres roboczy	50 - 200 mm
do \varnothing radełkowania d_1	25 mm
wysokość chwytu	25 mm
szerokość chwytu	25 mm
do szerokości radełkowania b	8 mm

do otworów radełek $\varnothing d_2$	6 mm
kierunek skrawania	lewe i prawe
dla profilu radełkowania	RAA 2×AA
dla profilu radełkowania	RGE45° BL/BR45°
dla profilu radełkowania	RGE30° BL/BR30°
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania

Akcesoria

Osie z HM	290317
Osie z HM HM Typ 4	299910 4
Zestaw narzędzi do radełkowania bezwiórowego chwyt / wielkość płytki 25 mm	290025 25