

**Obrotowe kły tokarskie do wymiennych wkładów, Ø d: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320615 20
GTIN	4045197773623
Klasa artykułu	31Z

**Opis****Wykonanie:**

- **Wersja amortyzowana do osiowego wyrównania długości podczas obróbki.**
- **Całkowicie hartowana i szlifowana. Nasmarowanie na stałe zwalnia z konieczności wykonywania konserwacji.**
- **Specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu oraz chłodziwa.**

**Zastosowanie:**

Uniwersalne zastosowanie dzięki wymiennym wkładom. Uniwersalne zastosowanie w głowicach rewolwerowych i przeciwwrzecionach w obrabiarkach CNC.

**w dostawie::**

Wraz z widelce naciskowym do luzowania wkładek.

**Wyp. dodatkowe:**

Wymienne wkłady zob. nr 320625.

Ø korpusu D: 40 mm

Ø chwytu D<sub>1</sub>: 12 mm

do detali o masie: 200 kg

Długość całkowita L: 90 mm

Długość użyteczna L<sub>1</sub>: 41 mm

odcinek ugięcia sprężystego: 2,4 mm

**Opis techniczny**

Ø korpusu D	40 mm
do detali o masie	200 kg

Długość całkowita L	90 mm
bicie	0,01 mm
Ø chwytu D <sub>1</sub>	12 mm
Ø d	20 mm
maksymalna prędkość obrotowa	4000 min <sup>-1</sup>
Długość użyteczna L <sub>1</sub>	41 mm
odcinek ugięcia sprężystego	2,4 mm
Pasujące do kodu barwnego	K12

## Akcesoria

Ostrza do obrotowych kłów tokarskich typ 5	320625 5
Ostrza do obrotowych kłów tokarskich typ 1	320625 1
Ostrza do obrotowych kłów tokarskich typ 6	320625 6
Ostrza do obrotowych kłów tokarskich typ 4	320625 4
Ostrza do obrotowych kłów tokarskich typ 3	320625 3
Ostrza do obrotowych kłów tokarskich typ 2	320625 2