

Garant

Obrotowe kły tokarskie z wymiennymi ostrzami, typ: 25



Dane zamówienia

Numer katalogowy	320617 25
GTIN	4045197773647
Klasa artykułu	31Z

Opis

Wykonanie:

- Wersja amortyzowana do osiowego wyrównania długości podczas obróbki.
- Całkowicie hartowana i szlifowana. Nasmarowanie na stałe zwalnia z konieczności wykonywania konserwacji.
- Specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu oraz chłodziwa.

Chwyt walcowy do mocowania w uchwytach do wytaczaków, uchwytach do tulejek zaciskowych lub oprawkach hydraulicznych; do mocowania w drugiej głowicy rewolwerowej.

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzenia wskutek oddziałujących sił.

Do mocowania kłów służy stożek Morse'a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie dzięki wymiennym wkładom. Uniwersalne zastosowanie w głowicach rewolwerowych i przeciwwrzecionach w obrabiarkach CNC.

Wyp. dodatkowe:

Wymienne wkłady nr 320625.

wskazówka:

Wymiana wkładek na powierzchnia kluczy przez przekręcenie przeciwnie do kierunku ruchu.

Opis techniczny

Karta danych

maksymalna prędkość obrotowa	3000 min ⁻¹
Długość całkowita L	118 mm
Ø korpusu D	44 mm
Ø chwytu D ₁	12 mm
odcinek ugięcia sprężystego	3 mm
Ø d	25 mm
bicie	0,01 mm
do detali o masie	300 kg
Długość użyteczna L ₁	51 mm
Pasujące do kodu barwnego	K12
adapter	Ø chwytu 25 mm
Rodzaj produktu	kieł centrujący

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/320617-25>