

**Głowice frezarskie 90° MFWN, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 50/4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	225615 50/4
GTIN	2050001929945
Klasa artykułu	250

Opis**Wykonanie:**

Frezy z 2-stronnymi płytkami skrawającymi.

Połączenie kąta przyłożenia, wykonania przestrzeni na wióry oraz geometrii i kąta ostrza płytek skrawających zapewniają bardzo dobrą wydajność skrawania, odprowadzanie wiórów, trwałość i niskie siły skrawania, a tym samym wysoką ekonomiczność.

Opis techniczny

Ø ostrzy D_c	50 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	WNMU 0806..
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$	8 mm
Ø otworu uchwytu	22 mm
śruba mocująca płytki obracane	229700 (T15; 4,2 Nm)
długość całkowita L_{ges}	40 mm
Liczba ostrzy Z	4
wykonanie chwytu	z otworem

Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Śruby mocujące	229700
----------------	--------