



Cyfrowy mikrometr z wymiennymi trzpieniami pomiarowymi i-wi, Zakres pomiarowy: 0-25mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	421323 0-25
GTIN	4059192063719
Klasa artykułu	43A

Opis

Wykonanie:

Mikrometry zewnętrzne z **nieobracającym się** wrzecionem i możliwością **szybkiej wymiany trzpieni pomiarowych**. **Skok wrzeciona 5 mm na obrót** skraca czas regulacji. **Cyfry o wysokości 10 mm** wyświetlane na kontrastowym wyświetlaczu. Praktyczna funkcja HOLD do zamrażania wartości pomiaru, umożliwiającą pewny odczyt. Przełączanie z pomiaru względnego na bezwzględny. Zerowanie w każdej dowolnej pozycji. Dzięki wygodnemu wskazaniu tolerancji z dodatkowymi granicami ostrzegawczymi operator rozpoznaje, czy i w jakim stopniu detal mieści się w granicach tolerancji.

Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisków sterujących.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie 1 bateria nr 081560, typ CR2032.
6 par wymiennych trzpieni pomiarowych:

- **płaskie powierzchnie pomiarowe Ø 6,5 mm,**
- **talerzykowe powierzchnie pomiarowe o Ø 11,3 mm,**
- **zredukowane powierzchnie pomiarowe o Ø 2 mm,**

Karta danych

- baryłkowane powierzchnie pomiarowe Ø 7 mm,
- ostrza Ø 0,75 × 7 mm,
- stożek 60° Ø 0,5–5,5 mm.

Wyp. dodatkowe:

Odbiornik radiowy i-wi nr 498912.

Opis techniczny

skok wrzeciona	5 mm
Liczba dołączonych baterii	1
odczyt	0,001 mm
Ø wrzeciona	6,5 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
odczyt	0,00005 cal
zakres pomiarowy	0 - 25 mm
liczba końcówek pomiarowych	6
Kalibracja	B1
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	10 mm
stopień ochrony IP	IP 65
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Zastosowanie bezprzewodowe	Oprogramowanie producenta
Odchyłki pomiarowe E MPE	±4 µm
Norma	ISO 3611
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	system radiowy MAHR i-wi
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	mikrometrów

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/421323-0-25>

