

HOLEX®**Masywne zwornice stalowe z ruchomą nakładką dociskową, rozstaw: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	861320 300
GTIN	4045197775054
Klasa artykułu	82C

Opis**Wykonanie:**

Szyna i pałąk stały z ulepszonej cieplnie i galwanicznie ocynkowanej, gołej stali (specjalny profil ciągniony). Pałąk przesuwany stalowy, odkuwany matrycowo, ulepszany cieplnie i cynkowany galwanicznie. Wrzeciono stalowe odporne na zużycie, o małych oporach ruchu, z gwintem trapezowym. Długa trwałość dzięki odpornej na wysoką temperaturę specjalnej płycie dociskowej z wkładką ze spieków metalicznych. Wrzeciono ulepszone cieplnie i czernione, z przesuwaną przetyczką.

Uchylny w zakresie do 30°.

Zastosowanie:

Do dużych i bardzo dużych obciążeń przy mocowaniu elementów konstrukcji stalowych, przy produkcji samochodów ciężarowych, maszyn, do zastosowania w ślusarniach itp. Specjalna ruchoma nakładka dociskowa umożliwia mocowanie przedmiotów ukośnych. **Maks. siła mocowania do ok. 22000 N.**

przekrój prowadnicy: 40×20 mm

wysięg: 175 mm

masa: 5,5 kg

Opis techniczny

Rozstaw	300 mm
wysięg	175 mm
masa	5,5 kg
przekrój prowadnicy	40×20 mm

Akcesoria

Płyta dociskowa typ GSP	861121 GSP
Płyta dociskowa typ GSV	861121 GSV