

**Garant****Tool24 PickOne – Mastersystem DE, Liczba półek: 320****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 979201 320    |
| GTIN             | 4062406134112 |
| Klasa artykułu   | 9SA           |

**Opis****Wykonanie:**

System wydawania towarów z innowacyjnym systemem bębnowym w celu zapewnienia bezpiecznego pobrania każdego artykułu. Bardzo szybkie pobieranie towarów dzięki krótkim czasom dostępu, samootwierającej się półce i sygnałowi optycznemu na odpowiedniej półce. Bęben Tool24 PickOne jest dostępny z 4 różnymi wielkościami półek jako konfiguracja standardowa. Nośność wynosi ponad 1000 kg i jest zaprojektowana specjalnie do zastosowania w przemyśle. Elastyczne umieszczenie ekranu dotykowego dzięki obustronnie wbudowanym ścianom perforowanym.

System Master można dowolnie rozszerzać o kolejne systemy Slave i łączyć ze wszystkimi wariantami sprzętowymi Tool24. 2 warianty półek, idealny do wydawania portfolio artykułów o podobnych wymiarach, np. rękawic.

**w dostawie::**

Ekran dotykowy 22 cale; skaner kodów kreskowych; komputer z oprogramowaniem Basic.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, fronty – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Bęben Tool24 PickOne można indywidualnie konfigurować z 4 różnymi wielkościami półek w zależności od portfolio wydawanych artykułów. Zapytaj doradcę.

Dane dotyczące masy nie uwzględniają PC i monitora.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 2000 mm  
szerokość: 1080 mm  
głębokość: 875 mm  
Liczba przegródek B: 160  
Liczba przegródek C: 160  
nośność przegrody: 2 kg

## Opis techniczny

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| szerokość                           | 1080 mm   |
| wysokość                            | 2000 mm   |
| głębokość                           | 875 mm  |
| masa                                | 275 kg  |
| Liczba przegródek C                 | 160   |
| Liczba przegródek B                 | 160   |
| nośność przegrody                   | 2 kg  |
| Nośność wewnętrznej obudowy szafy   | 1000 kg   |
| Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm  |
| Wybór kolorów                       | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Rodzaj produktu                     | System wydawania towarów  |