


Garant**Płytko skrawająca półwyrób, HU7310, Szerokość skrawania W: 2,2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273696 2,2
GTIN	4045197578952
Klasa artykułu	21L

Opis**Zastosowanie:**

Do szlifowania żądanych kształtów.

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	2,2 mm
Materiał ostrza	HM
powłoka	bez powłoki
Zastosowanie główne	N
Zastosowanie dodatkowe	Ti
Gatunek	HU7310
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
--	--------------------	----------------------	----------------

aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	350 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	350 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	50 m/min	S
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		