


**Garant****Płytko skrawająca półwyrób, HU7310, Szerokość skrawania W: 5,2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273696 5,2
GTIN	4045197578990
Klasa artykułu	21L

**Opis****Zastosowanie:**

Do szlifowania żądanych kształtów.

**Opis techniczny**

Szerokość skrawania W	5,2 mm
Materiał ostrza	HM
powłoka	bez powłoki
Zastosowanie główne	N
Zastosowanie dodatkowe	Ti
Gatunek	HU7310
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
--	--------------------	----------------------	----------------

aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	350 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	350 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	50 m/min	S
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		