


Garant
Frezy zgrubne VHM MTC, AlCrN, Ø e8 DC: 10 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	203051 10
GTIN	4045197775818
Klasa artykułu	11X

Opis
Wykonanie:

Do **obróbki zgrubnej i wykańczającej** w pełnym materiale do $1,5 \times D$, spokojna praca **przy bardzo dużych prędkościach posuwu**.

Mniejsze siły skrawania i lepsza jakość powierzchni dzięki **linii śrubowej 45°**.

Ulepszona powłoka zapewniająca mniejsze siły skrawania przy zwiększonej jednocześnie trwałości narzędzia.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do **MTC (Multi Task Cutting)**, przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich nowej generacji.

Tolerancja Ø nominalnej: e8

Liczba zębów Z: 4

Kąt linii śrubowej: 45 stopni

kierunek dosuwu: poziomy, ukośny i pionowy

chwyt: DIN 6535 HB h6

Dokładność wyważenia z chwytem: G 2,5 z HB

Liczba zębów Z: 4

długość ostrzy L_c : 14 mm

wysięg L_1 z szyjką: 24 mm

Ø szyjki D_1 : 9,7 mm

długość całkowita L: 66 mm

Ø chwytu D_s : 10 mm

Opis techniczny

posuw f_z przy obcinaniu w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Liczba zębów Z	4

Tolerancja \varnothing nominalnej	e8
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,2 mm
\varnothing ostrzy D_c	10 mm
Dokładność wyważenia z chwytem	G 2,5 z HB
wysięg L_1 z szyjką	24 mm
długość całkowita L	66 mm
\varnothing szyjki D_1	9,7 mm
\varnothing chwytu D_s	10 mm
chwyt	DIN 6535 HB h6
długość ostrzy L_c	14 mm
kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
współczynnik korekcyjny f_z	2
Kąt linii śrubowej	45 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy obcinaniu	14 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	14 mm
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
powłoka	AlCrN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówny
Podziałka ostrzy	nierówny
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,5×D przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	MTC
tolerancje chwytu	h6

pierścień barwny

zielone

Rodzaj produktu

Frezy trzpieniowe