

 GRIDLINE

Drabiny regałowe przesuwne, liczba stopni: 9



Dane zamówienia

Numer katalogowy	935800 9
GTIN	4062406134228
Klasa artykułu	91B

Opis

Wykonanie:

Drabiny przesuwne do montażu na regałach. Gdy drabina nie jest używana, można ją przymocować do systemu regałów, aby zaoszczędzić miejsce. Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych, trwałe połączenie stopni z wzdłużnicami z poczwórnym zawinięciem. W komplecie uchwyt Easyfix. Z 2 samoblokującymi się rolkami hamującymi, Ø 80 mm. Płynny ruch mechanizmu jezdnego w górnej części.

Powłoka lakiernicza:

Słupki antracytowe RAL 7016, **lakierowane proszkowo.**

wskazówka:

Każda drabina **wykonywana na zlecenie. Zawsze należy podać maksymalną wysokość zawieszenia w pionie.**

długość drabiny: 2,4 m

wysokość robocza około: 3,5 m

maksymalna wysokość zawieszenia: 2,61 m

dolna szerokość zewnętrzna: 0,6 m

wysięg: 1 m

wysokość wzdłużnic: 25 mm

Opis techniczny

długość drabiny	2,4 m
maksymalna wysokość zawieszenia	2,61 m
dolna szerokość zewnętrzna	0,6 m
masa	10,2 kg
ilość stopni	9
wysokość stopni	235 mm
wysięg	1 m
wysokość robocza około	3,5 m
wysokość wzdłużnic	25 mm
głębokość słupka	73 mm