

**Garant****Ukośne szczypce tnące do elem. elektr., SFW, długość całkowita: 125mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	726670 125
GTIN	4062406133689
Klasa artykułu	71B

## Opis

### Wykonanie:

Precyzyjnie obrobione, smukły kształt. Ostrza hartowane indukcyjnie (62–64 HRC). Matowa powierzchnia z wpuszczanym przegubem i zagłębioną równo z powierzchnią śrubą. Podwójne, wymienne sprężyny do łatwiejszej obsługi. **Nasadki 2-komponentowe** z materiału przewodzącego. **Zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).**

### Materiał:

Specjalna stal narzędziowa obrabiana precyzyjnie na obrabiarkach CNC.

## Opis techniczny

do cięcia drutu miedzianego do Ø	0,2 - 1,5 mm
szerokość główki	10 mm
długość robocza	10 mm
długość całkowita	125 mm
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
skos ostrza	Bardzo drobny boczny skos ostrza
Uchwyt	nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału

metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (62 - 64 HRC).
materiał	Specjalna stal narzędziowa obrabiana na maszynach CNC
powierzchnia	matowa
Atrybut nazwy produktu	SFW
ze sprężyną rozwierającą	tak
Rodzaj produktu	Szczypce tnące