

**Garant****Tool24 Locker – Slavesystem, Typ: 300/14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	979320 300/14
GTIN	4062406134808
Klasa artykułu	9SA

**Opis****Wykonanie:**

System wydawania towarów z półkami różnej wielkości zapewnia bezpieczne i w pełni udokumentowane pobieranie każdego artykułu. Rozmiary półek umożliwiają składowanie większych artykułów i są przygotowane pod kątem ładowania akumulatorów. Dostępne seryjnie oświetlenie wewnętrzne LED ułatwia rozpoznanie automatycznie otwieranych półek w ciemności, a także samo pobieranie elementów. Umieszczona wzdłuż półek listwa LED ułatwia również proces pobierania i napełniania.

Zamontowane obustronnie ścianki perforowane umożliwiają swobodną lokalizację ekranu dotykowego w przypadku wariantów Master. Istnieje również możliwość montażu haków i uchwytów Easyfix oraz wszystkich innych akcesoriów do ścianek perforowanych z naszego katalogu.

Mastersystem można uzupełniać i łączyć z pozostałymi szafami systemu Slave w dowolnych wersjach sprzętowych Tool24. System pojedynczego wydawania do artykułów średniej wielkości.

**Zastosowanie:**

Automatyczny system pojedynczego wydawania do przechowywania i zarządzania artykułami zajmującymi dużo miejsca, jak np. duże środki ochrony indywidualnej, narzędzia elektryczne i narzędzia ręczne lub nasze plastikowe walizki systemowe L-BOXX®.

**Umieszczenie:**

Liczba półek × wysokość w mm: 12 × 220; 2 × 300

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, fronty – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

Wszystkie półki są wyposażone w studzienkę techniczną umożliwiającą poprowadzenie przewodów zasilających. Podłączenia poszczególnych ładowarek wykonuje klient. Masy podane w danych technicznych dotyczą szaf z systemu Slave, a więc bez komputera i ekranu.

Półki z okienkami inspekcyjnymi; możliwe indywidualne wersje kolorystyczne i wymiary (wielkość półek, szerokości i głębokości szaf).

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 1965 mm

szerokość: 800 mm

głębokość: 500 mm

Użyteczna wysokość półki (1): 220 mm

Użyteczna wysokość półki (2): 300 mm

Użyteczna szerokość półki: 300 mm

## Opis techniczny

wysokość	1965 mm
szerokość	800 mm
głębokość	500 mm
masa	200 kg
Liczba przegród	14
nośność przegrody	25 kg
głębokość użytkowa przegród	450 mm
Użyteczna szerokość półki	300 mm
Użyteczna wysokość półki (1)	220 mm
Użyteczna wysokość półki (2)	300 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	System wydawania towarów