



Wysokowydajne frezy 7792VX, z gwintem, Ø D / liczba ostrzy Z: 25/3L mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	221905 25/3L
GTIN	4056544196422
Klasa artykułu	28R

Opis

Opis:

Unikatowa konstrukcja płytek skrawających oraz ich kąt przyłożenia w korpusie frezu znacznie zmniejszają siły promieniowe i odprowadzają je w kierunku osiowym. Bardzo grube płytki skrawające z 4 ostrzami, do najtrudniejszych zastosowań i wysokiej ekonomiczności. Narzędzie ma szczególne zalety przy frezowaniu płaszczyzn i głębokich kieszeni. Ze szlifowanym szfowaniem Wiper nadaje się również do wcinania oraz obróbki wykańczającej.

Zastosowanie frezu: Ramping

Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne

Zastosowanie frezu: Wcinanie

Strategia skrawania: HPC

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 3

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 1,5 mm

długość całkowita L_{ges} : 35 mm

gwint uchwytu M: M12

wielkość płytek skrawających: 09

śruba mocująca płytki obracane: 229917 (T15; 2,1 Nm)

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	35 mm
Ø ostrzy D_c	25 mm
śruba mocująca płytki obracane	229917 (T15; 2,1 Nm)

Liczba ostrzy Z	3
gwint uchwyty M	M12
wielkość płytek skrawających	09
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	1,5 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Seria	Wysokowydajne frezy Hi5
wykonanie chwytu	z gwintem
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Strategia skrawania	HPC

Akcesoria

Śruby mocujące	229917
----------------	--------