

Garant**Głowice przestawne do wytaczania precyzyjnego ER, złącze: ER25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237548 ER25
GTIN	4045197778949
Klasa artykułu	29W

Opis**Wykonanie:**

Ze stożkiem. **Łatwe połączenie z uchwytami zaciskowymi ER.** Dokładność dosuwu 0,002 mm na Ø.

Zastosowanie:

Preferowane z płytką skrawającą nr 237695 – 237698.

wskazówka:

W cyklu wytaczania zwracać uwagę na orientację ostrzy $\pm 20^\circ$! Uchwyt płytek skrawających 237604 1 do rozszerzenia w zakresie $\varnothing 47,9 - 59,1$ mm.

chłodzenie wewnętrzne: tak

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC..0602..

zakres wrzecion: 39,9 - 51,1 mm

Długość użyteczna L_1 : 65 mm

śruba mocująca płytki obracane: 237606 1

Opis techniczny

Długość użyteczna L_1	65 mm
zakres wrzecion	39,9 - 51,1 mm
złącze	ER25
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC..0602..
śruba mocująca płytki obracane	237606 1
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Narzędzie wrzecionowe