

**Garant****Głowice przestawne do wytaczania precyzyjnego ER, złącze: ER40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237548 ER40
GTIN	4045197778963
Klasa artykułu	29W

**Opis****Wykonanie:**

Ze stożkiem. **Łatwe połączenie z uchwytami zaciskowymi ER.** Dokładność dosuwu 0,002 mm na Ø.

**Zastosowanie:**

Preferowane z płytką skrawającą nr 237695 – 237698.

**wskazówka:**

W cyklu wytaczania zwracać uwagę na orientację ostrzy  $\pm 20^\circ$ ! Uchwyt płytek skrawających z adapterem (237531, 237534) do rozszerzenia w zakresie  $\varnothing 84,9 - 105,1$  mm.

Uchwyt płytek skrawających z adapterem (237532, 237534) do rozszerzenia w zakresie  $\varnothing 104,9 - 134,1$  mm.

chłodzenie wewnętrzne: tak

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC..09T3)

zakres wrzecion: 66,9 - 87,1 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 85 mm

śruba mocująca płytki obracane: 237606 2

**Opis techniczny**

złącze	ER40
zakres wrzecion	66,9 - 87,1 mm
Długość użyteczna $L_1$	85 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC..09T3)

śruba mocująca płytki obracane	237606 2
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe