

**HOLEX®**
**Pogłębiacze z nastawianym kątem, chwyt Weldon, Ø chwytu D<sub>s</sub> h6: 20 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216635 20
GTIN	4045197778987
Klasa artykułu	220

**Opis**
**Wykonanie:**

Wykonanie z ulepszonej stali narzędziowej. Podziałka głęboko grawerowana. Dwie krawędzie skrawające płytki.

**Zastosowanie:**

Do okrawania współ- i przeciwbieżnego, fazowania i pogłębiania. Nadaje się do wcinania ukośnego.

**Nastawianie bezstopniowe pod kątem 0°-90°.**
**wskazówka:**
**Do dokładnego ustawiania liczby stopni należy używać przyrządu nastawczego.**

Pasujące płytki skrawające na stronie 523.

Zakres regulacji kąta sfazowania: 0-90 stopni

Długość wysięgu L<sub>1</sub>: 44 mm

długość całkowita L<sub>ges</sub>: 98 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub> h6: 20 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: 218360 UNI

śruby mocujące: 219848 (20IP; 5,5 Nm)

element regulacyjny: 219886

**Opis techniczny**

długość całkowita L <sub>ges</sub>	98 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	218360 UNI
Długość wysięgu L <sub>1</sub>	44 mm

Ø ostrzy D <sub>c</sub>	20 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub> h6	20 mm
śruby mocujące	219848 (20IP; 5,5 Nm)
śruba zaciskowa elementu regulacyjnego	219888
element regulacyjny	219886
Seria	Frezy przestawne do pogłębiania, z płytkami skrawającymi
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Zakres regulacji kąta sfazowania	0-90 stopni

## Akcesoria

Element nastawczy	219886
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219848
śruba zaciskowa	219888