


**3M****Krażki ściernie mocowane na rzepy (CER), Hookit 775L perforowane, Ø 150 mm, ziarnistość: 180**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	567792 180
GTIN	76308642655
Klasa artykułu	53M

## Opis

### Wykonanie:

Krażki ściernie do mocowania na rzepy ze **stabilnym podłożem**. Dzięki powłoce zapobiegającej osiadaniu kurzu nie dochodzi do szybkiego zatykania. Spód krążka laminowany welurem pętelkowym.

### Zalety:

- **bardziej równomierny wygląd szlifowanej powierzchni dzięki dobremu podparciu ziaren**
- **lepsza wytrzymałość na rozrywanie przy obciążeniu krawędzi.**

### Zastosowanie:

Na sucho i na mokro na drewnie, lakierze, metalu i tworzywach sztucznych. precyzyjne ścierniwo **Cubitron™ II** korzystne do obróbki dużych powierzchni (blat) dzięki **wysokiej wydajności** oraz **bardziej równomiernej obróbce powierzchni**.

oznaczenie ziarnistości: ceramika

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

maks. prędkość obwodowa: 40 m/s

## Opis techniczny

oznaczenie producenta	Hookit 775L
-----------------------	-------------

Ø tarczy	150 mm
ziarnistość	180
Materiały ściernie	Cubitron™ II
oznaczenie ziarnistości	ceramika
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 150 mm
Maszyna napędowa	Szlifierki oscylacyjne
maks. prędkość obwodowa	40 m/s