

Garant**CNMG 160612, Gatunek: HB7010-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250336 HB7010-1
GTIN	4045197779724
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 160612 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 8 mmposuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 375 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 375 m/min
głębokość skrawania a_p	1,5 - 8 mm
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
Gatunek	HB7010-1
Łamacz wiórów	SG
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągły

promień naroża	1,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160612
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia