

Garant**CNMG 190624, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250343 HB7010-1
GTIN	4045197779755
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 190624 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 8 mmposuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 375 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
Gatunek	HB7010-1
głębokość skrawania a_p	1,5 - 8 mm
promień naroża	2,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 375 m/min
Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,

Łamacz wiórów	SG
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 190624
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia