

**Garant****DNMG 110408, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250654 HB7010-1
GTIN	4045197779830
Klasa artykułu	21G

**Opis**

DNMG 110408 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 2 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 150 - 500 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2 mm
Gatunek	HB7010-1
Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,8 mm
posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,
Łamacz wiórów	SS

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 500 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110408
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia