

Garant**DNMG 150604, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250658 HB7010-1
GTIN	4045197779847
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150604 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 500 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	SS
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Gatunek	HB7010-1
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 500 m/min

Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia