

**DNMG 150608, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250660 HB7010-1
GTIN	4045197779854
Klasa artykułu	21G

**Opis**

DNMG 150608 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 150 - 500 m/min

**Opis techniczny**

posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 500 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	3,75 mm
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,55 mm
Łamacz wiórów	SS

Zastosowanie główne	P
Gatunek	HB7010-1
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia