

Garant**DNMG 150612, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250764 HB7010-1
GTIN	4045197779908
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150612 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 440 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
Łamacz wiórów	SM
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
promień naroża	1,2 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Zastosowanie główne	P

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 m/min
Gatunek	HB7010-1
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150612
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia