

**DNMG 150612, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250864 HB7010-1
GTIN	4045197779922
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150612 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 6 mm

posuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 375 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
promień naroża	1,2 mm
Gatunek	HB7010-1
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks}$	3,75 mm
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągłe

Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	SG
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 375 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150612
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia