

**KNUX 160410R, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251036 HB7010-1
GTIN	4045197779953
Klasa artykułu	21G

Opis

KNUX 160410R HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

zwijacz i łamacz wiórów: 2,2 mm

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mm

posuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 440 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
promień naroża	1 mm
Łamacz wiórów	SM
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Gatunek	HB7010-1
Warunki skrawania	ciągłe
zwijacz i łamacz wiórów	2,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,65 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	prawe
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	KNUX 160410R
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia