


Garant**SNMG 120404, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251222 HB7010-1
GTIN	4045197780034
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 120404 HB7010-1 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 6 mm

posuw f : 0,15 - 0,5 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 440 m/min

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,25 mm
posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\ maks}$	4,25 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 m/min
promień naroża	0,4 mm

Łamacz wiórów	SM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 6 mm
Gatunek	HB7010-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia