


Garant**SNMG 120408, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251224 HB7010-1
GTIN	4045197780041
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 120408 HB7010-1 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 6 mm

posuw f : 0,15 - 0,5 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 440 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągłe
posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,
Gatunek	HB7010-1
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	4,25 mm
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,55 mm

Łamacz wiórów	SM
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 6 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia