


**Garant****SNMG 120412, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251226 HB7010-1
GTIN	4045197780058
Klasa artykułu	21G

**Opis**

SNMG 120412 HB7010-1 promień naroża: 1,2 mm

Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 6 mm

posuw  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 440 m/min

**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągłe
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 440 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 6 mm
posuw $f$	0,15 - 0,5 mm/obr,
promień naroża	1,2 mm
Gatunek	HB7010-1

Łamacz wiórów	SM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120412
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia