


Garant**SNMG 190612, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251236 HB7010-1
GTIN	4045197780089
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 190612 HB7010-1 promień naroża: 1,2 mm

Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 6 mm

posuw f : 0,15 - 0,5 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 440 m/min

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	6,75 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 6 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,8 mm
Łamacz wiórów	SM
Gatunek	HB7010-1
promień naroża	1,2 mm

posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągłe
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 190612
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia