

**Garant****SNMM 120412, Gatunek: HB7010-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	251386 HB7010-1
GTIN	4045197780164
Klasa artykułu	21G

## Opis techniczny

promień naroża	1,2 mm
posuw f	0,4 - 1,2 mm/obr,
Gatunek	HB7010-1
głębokość skrawania $a_p$	2 - 12 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 375 m/min
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	SR
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMM 120412

liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia