

Garant**SNMM 190624, Gatunek: HB7010-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251394 HB7010-1
GTIN	4045197780188
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMM 190624 HB7010-1 promień naroża: 2,4 mm

Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SR

głębokość skrawania a_p : 2 - 12 mm

posuw f : 0,4 - 1,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 375 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 375 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	6,75 mm
Łamacz wiórów	SR
Warunki skrawania	ciągłe
promień naroża	2,4 mm
Gatunek	HB7010-1
głębokość skrawania a_p	2 - 12 mm

posuw f	0,4 - 1,2 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1,5 mm
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMM 190624
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia