

**TNMG 160404, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251432 HB7010-1
GTIN	4045197780195
Klasa artykułu	21G

**Opis**

TNMG 160404 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 150 - 500 m/min

**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Warunki skrawania	ciągłe
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	SS
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	4 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 500 m/min
posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,
Gatunek	HB7010-1

głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2 mm
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia