

Garant**TN.G 160404, Gatunek: HB7010-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251542 HB7010-1
GTIN	4045197780218
Klasa artykułu	21G

Opis

TN.G 160404 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 440 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągłe
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
Gatunek	HB7010-1
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm

Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 m/min
Łamacz wiórów	SM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	6
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia