

**WNMG 080404, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251962 HB7010-1
GTIN	4045197780294
Klasa artykułu	21G

Opis

WNMG 080404 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 500 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	SS
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Warunki skrawania	ciągłe
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 500 m/min
Gatunek	HB7010-1

Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia