

**Garant****CC.T 09T304, Gatunek: HB7010-1**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	260058 HB7010-1
GTIN	4045197780416
Klasa artykułu	21G

### Opis

CC.T 09T304 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SS

tolerancja: MF

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 150 - 500 m/min

### Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	3,25 mm
Warunki skrawania	ciągłe
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 500 m/min
posuw $f$	0,05 - 0,25 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Gatunek	HB7010-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Łamacz wiórów	SS
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CC.T 09T304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	MF
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia