

Garant**CC.T 09T302, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260148 HB7010-1
GTIN	4045197780461
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 09T302 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 440 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
promień naroża	0,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 m/min
Łamacz wiórów	SM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm

Gatunek	HB7010-1
Warunki skrawania	ciągłe
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T302
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia