

Garant**DCMT 11T308, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260361 HB7010-1
GTIN	4045197780553
Klasa artykułu	21G

Opis

DCMT 11T308 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 500 m/min**Opis techniczny**

Gatunek	HB7010-1
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,55 mm
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	SS
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm

posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 500 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T308
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia