

**Garant****DC.T 070202, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260449 HB7010-1
GTIN	4045197780560
Klasa artykułu	21G

**Opis**

DC.T 070202 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 440 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2,5 mm
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	SM
Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	HB7010-1

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 440 m/min
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070202
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia