

**Garant****SCMT 09T308, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260744 HB7010-1
GTIN	4045197780621
Klasa artykułu	21G

**Opis**

SCMT 09T308 HB7010-1 promień naroża: 0,8 mm  
Gatunek: HB7010-1  
Łamacz wiórów: SS  
głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
posuw  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/obr,  
prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 150 - 500 m/min

**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Łamacz wiórów	SS
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 500 m/min
posuw $f$	0,05 - 0,2 mm/obr,

Zastosowanie główne	P
Gatunek	HB7010-1
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 09T308
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia