

**TCMT 110202, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260950 HB7010-1
GTIN	4045197780676
Klasa artykułu	21G

Opis

TCMT 110202 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 500 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągłe
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,2 mm
Gatunek	HB7010-1
Łamacz wiórów	SS
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm

głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 500 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110202
liczba wymian/ostrzy	3
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia