

Garant**VBMT 160404, Gatunek: HB7010-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261152 HB7010-1
GTIN	4045197780775
Klasa artykułu	21G

Opis

VBMT 160404 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 500 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	SS
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
Gatunek	HB7010-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 500 m/min
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm

promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160404
liczba wymian/ostrzy	2
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia