

Garant**VB.T 160404, Gatunek: HB7010-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261232 HB7010-1
GTIN	4045197780805
Klasa artykułu	21G

Opis

VB.T 160404 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 440 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Gatunek	HB7010-1
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	SM

Warunki skrawania	ciągłe
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160404
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia