

Garant**VC.T 110304, Gatunek: HB7010-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261454 HB7010-1
GTIN	4045197780867
Klasa artykułu	21G

Opis

VC.T 110304 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 440 m/min

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Gatunek	HB7010-1
Warunki skrawania	ciągłe
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
Łamacz wiórów	SM

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 m/min
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT 110304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia