

Garant**VC.T 160404, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 261458 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197780874 |
| Klasa artykułu | 21G |

Opis

VC.T 160404 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 440 m/min**Opis techniczny**

| | |
|--|-----------------|
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ | 2,5 mm |
| promień naroża | 0,4 mm |
| Zastosowanie główne | P |
| Warunki skrawania | ciągłe |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 120 - 440 m/min |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$ | 0,25 mm |
| Gatunek | HB7010-1 |

| | |
|---|--|
| Łamacz wiórów | SM |
| głębokość skrawania a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| posuw f | 0,1 - 0,3 mm/obr, |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
| Materiał ostrza | HM |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VCMT 160404 |
| liczba wymian/ostrzy | 2 |
| tolerancja | M |
| Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |