

**Krażki ściernie tkanin. mocowane na rzepy (CER), Ø 150 mm, ziarnistość: 80****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	567512 80
GTIN	4018875483091
Klasa artykułu	56V

Opis**Wykonanie:**

Na **stronie odwrotnej welur pętelkowy**, co w połączeniu z **talerzami mocowanymi na rzepy** np. nr **567760 samoprzyczepnymi** umożliwia szybką wymianę krążków.

Krażki ściernie do mocowania na rzepy XK870K z solidną **tkaniną poliestrową**. **Samoostrzące się ziarno ceramiczne** z dodatkową warstwą z aktywnymi dodatkami ściernymi (**TOP Size**) zapewnia chłodny szlif i zwiększa wydajność skrawania.

Zastosowanie:

Do **szlifierek kątowych** lub mimośrodowych z talerzami do mocowania na rzepy (odsysanie pyłu nie jest możliwe), maks. prędkość robocza **40 m/s**.

Do obróbki wszystkich stali, zwłaszcza materiałów trudnoskrawalnych, jak **stal stopowa, stopy niklu, chrom, tytan**.

wskazówka:

Odpowiednie klocki do szlifowania ręcznego, do krążków ściernych mocowanych na rzepy zob. nr 567857 rozm. 125 i rozm.150. Krążki ściernie z włókniny, mocowane na rzepy zob. nr 566902 – 566950. System do szlifowania małych powierzchni Ø 50 mm i Ø 75 mm zob. od nr 554005.

Opis techniczny

Ø tarczy	150 mm
----------	--------

Karta danych

ziarnistość	80
Materiały ściernie	ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości	ceramika
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 150 mm
maks. prędkość obwodowa	40 m/s
Rodzaj produktu	Krążki ściernie mocowane na rzepy

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadają się		
Stal < 900 N/mm ²	nadają się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadają się		
Stal < 55 HRC	nadają się		
Stal < 60 HRC	nadają się		
Stal < 67 HRC	nadają się		
INOX	nadają się		
Ti	nadają się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się		
CuZn	nadają się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się warunkowo		
lakiery	nadaje się warunkowo		
suchy	nadają się		

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/567512-80>